



## Digitális univerzális tolómérő DIGI ULISSE I/E, Méréstartomány: 400mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	417700 400
GTIN	2050001778031
Árucikk kategória	46P

### Leírás

**Kivitel:**

Digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez használható cserélhető mérőbetétekkel.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Tolómérő, Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret. Cserélhető mérőbetétek 3 mm gömb Ø-vel és szorítópersellyel, M 2,5 belső menettel.

**Opcionális tartozék:**

A 400 – 650 mérethez minden 434900 – 4910 sz. tartalék és speciális tapintó M2,5 menettel használható, adatkábel 498948 sz.

**Figyelem:**

További mérőbetétek külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Külső méréstartomány	0 - 320 mm
Csőr hossz	103 mm
Méréstartomány	0 - 400 mm
Kalibrálás	A1
IP védettségi osztály	IP 67
Mérőbetét gömb Ø	3 mm

Belső mérésstartomány	42 - 400 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 500 mm	021010 500
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 500 mm	021000 500

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Tartozékok tolómérőhöz Típus TAST	417701 TAST
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3

Tartozékok tolómérőhöz Típus BUCHSE

417701 BUCHSE