



Digitális magasságmérő műszer TESA-HITE, Típus: 400



Rendelési adatok

Rendelés száma	445245 400
GTIN	7630041143607
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, **nagyon robusztus**, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.

- **Optoelektronikus TESA Opto- μ mérőrendszer. Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal a nagy pontosság érdekében.**
- **Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.**
- **Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**
- **Az átfordulási pontok (min, max, \emptyset) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.**
- **Légpárna a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.**

Előny:

Különösen alkalmas **gyártási területen történő felhasználáshoz**. A panel elülső oldala IP65 védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös Ø 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet 445266 és 445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz., adatkábel 498918 sz.

Műszaki leírás

Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	9 µm
Méréstartomány	0 - 415 mm
Mérőerő	1,5 ± 0,5 N
Maximális felhasználási tartomány	0 - 570 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Mérőszán mozgatása	Manuális
Kalibrálás	E2
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2,5 + 4L / 1000 µm
Ismétlési pontosság (2 σ)	2 µm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	TESA Link Connector TLC
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

024010 400

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max.
méréstartomány 400 mm

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max.
méréstartomány 400 mm

024000 400

Tartozék

Mérőtapintó készlet, kisméretű Tapintók száma 4

445266 4

Rádiós jeladó TLC-BLE Típus BT

498921 BT

TLC adatkábel, 2 m Típus D

498918 D

TLC adatkábel, 2 m Típus USB

498918 USB

Mérőtapintó készlet, nagyméretű Tapintók száma 17

445267 17

Hálózati adapter Típus MH

445282 MH