



Digitális magasságmérő műszer TESA-HITE, Típus: 700



Rendelési adatok

Rendelés száma	445245 700
GTIN	7630041143638
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, **nagyon robusztus**, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.

- **Optoelektronikus TESA Opto- μ mérőrendszer. Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal a nagy pontosság érdekében.**
- **Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.**
- **Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**
- **Az átfordulási pontok (min, max, \emptyset) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.**
- **Légpárna a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.**

Előny:

Különösen alkalmas **gyártási területen történő felhasználáshoz**. A panel elülső oldala IP65 védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös Ø 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet 445266 és 445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz., adatkábel 498918 sz.

Műszaki leírás

Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2,5 + 4L / 1000 µm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 870 mm
Mérőszán mozgatása	Manuális
Mérőerő	1,5 ± 0,5 N
Kalibrálás	E2
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Méréstartomány	0 - 715 mm
Ismétlési pontosság (2 σ)	2 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	13 µm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	TESA Link Connector TLC
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

024010 800

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max.
méréstartomány 800 mm

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max.
méréstartomány 800 mm

024000 800

Tartozék

Rádiós jeladó TLC-BLE Típus BT

498921 BT

TLC adatkábel, 2 m Típus USB

498918 USB

TLC adatkábel, 2 m Típus D

498918 D

Mérőtapintó készlet, nagyméretű Tapintók száma 17

445267 17

Mérőtapintó készlet, kisméretű Tapintók száma 4

445266 4

Hálózati adapter Típus MH

445282 MH