



Digitális magasságmérő műszer TESA HITE MAGNA, Típus: 400



Rendelési adatok

Rendelés száma	445240 400
GTIN	7630041143614
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, **nagyon robusztus**, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.

- **Mágneses TESA Magna μ mérőrendszer a legkeményebb környezeti feltételekhez.**
- **Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.**
- **Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**
- **Az átfordulási pontok (min, max, \emptyset) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.**

Előny:

Különösen alkalmas **gyártási területen történő felhasználáshoz. A szilárd és folyékony szennyeződésekkel szemben ellenálló.** A panel elülső oldala IP65, a mérőrendszer IP55 védelemmel rendelkezik.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös Ø 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet 445266 és 445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz., adatkábel 498918 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 570 mm
Mérőszán mozgatása	Manuális
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	8 µm
Kalibrálás	E2
Mérőerő	1,5 ± 0,5 N
Ismétlési pontosság (2 σ)	<3 µm
Méréstartomány	0 - 415 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
IP védettségi osztály	IP 55
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	TESA Link Connector TLC
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400
DAkkS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400

Tartozék

Mérőtapintó készlet, kisméretű Tapintók száma 4	445266 4
Mérőtapintó készlet, nagyméretű Tapintók száma 17	445267 17
Rádiós jeladó TLC-BLE Típus BT	498921 BT
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
TLC adatkábel, 2 m Típus D	498918 D
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH