



Digitális magasságmérő műszer TESA HITE MAGNA, Típus: 700



Rendelési adatok

Rendelés száma	445240 700
GTIN	7630041143621
Árucikk kategória	45B

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, **nagyon robusztus**, manuálisan állítható magasságmérő műszerek. Dinamikus munkadarab tapintás mindig állandó mérőerővel. Egyszerű kezelés a nagyméretű számkijelzőnek és a mérési funkció szimbólumoknak köszönhetően.

- **Mágneses TESA Magna μ mérőrendszer a legkeményebb környezeti feltételekhez.**
- **Nagyméretű, áttekinthető képernyő 21 mm magas számokkal és magától értetődő szimbólumokkal. Színes kijelző és háttérvilágítás a jobb leolvashatóság érdekében.**
- **Nagyon hosszú elem élettartam a hálózattól független méréshez.**
- **Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.**
- **Az átfordulási pontok (min, max, \emptyset) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quickcenter Dynamic technológiával.**

Előny:

Különösen alkalmas **gyártási területen történő felhasználáshoz. A szilárd és folyékony szennyeződésekkel szemben ellenálló.** A panel elülső oldala IP65, a mérőrendszer IP55 védelemmel rendelkezik.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Magasság- és lépcsőméretek, átmérők, furattávolságok, horonyszélességek és párhuzamosság eltérések stb. méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék kezelőpulttal, mérőbetét tartóval, referencia darabbal, hálózati kábellel, keményfém gömbös Ø 5 mm standard mérőbetéttel, 110 – 240 V tápegységgel, újratölthető Li-Ion akkuval. **SCS kalibrálási bizonyítvány.**

Opcionális tartozék:

Különböző extra tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók. Mérőtapintó készlet 445266 és 445267 sz., rádiós jeladó TLC-BLE 498921 sz., adatkábel 498918 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Mérőszán mozgatása	Manuális
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	8 µm
Ismétlési pontosság (2 σ)	<3 µm
Kalibrálás	E2
Méréstartomány	0 - 715 mm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 870 mm
Mérőerő	1,5 ± 0,5 N
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 55
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	TESA Link Connector TLC
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 800 mm	024010 800
KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 800 mm	024000 800

Tartozék

Mérőtapintó készlet, nagyméretű Tapintók száma 17	445267 17
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
TLC adatkábel, 2 m Típus D	498918 D
Rádiós jeladó TLC-BLE Típus BT	498921 BT
Mérőtapintó készlet, kisméretű Tapintók száma 4	445266 4
Hálózati adapter Típus MH	445282 MH