

**Garant****Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094101 10
GTIN	4062406128906
Árucikk kategória	01H

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT** – hegesztő kesztyű szín barkás kecskebőrből markáns GARANT designnal. Kiváló minőségű kidolgozású és anatómiailag jól illeszkedik a kimagasló tapintásérzet érdekében a hegesztési folyam során az anód megvezetéséhez és ezzel egyidejűleg a jó védelemhez. A szár a belső oldala lenvászonból készült a kényelmes viselet és az izzadság felszívása érdekében. Ideálisan alkalmas WIG hegesztési eljáráshoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyűméret	10
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat

Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Felhasználás	többször használatos
Hossz	350 mm
Vastagság	0,8
Hordozóanyag	Kecskebőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Súly	157 g
Anyag	Teljes barkás kecskebőr
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Típus B
Hegesztési eljárás	WIG
Festék	fehér/barna
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű