

Garant**Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094101 11 |
| GTIN | 4062406129811 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

GARANT – hegesztő kesztyű szín barkás kecskebőrből markáns GARANT designnal. Kiváló minőségű kidolgozású és anatómiailag jól illeszkedik a kimagasló tapintásérzet érdekében a hegesztési folyam során az anód megvezetéséhez és ezzel egyidejűleg a jó védelemhez. A szár a belső oldala lenvászonból készült a kényelmes viselet és az izzadság felszívása érdekében. Ideálisan alkalmas WIG hegesztési eljáráshoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű |
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyűméret | 11 |
| Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes |
| Felhasználás | többször használatos |
| Hossz | 350 mm |
| Vastagság | 0,8 |
| Hordozóanyag | Kecskebőr |
| Bevonat változat | nincs bevonat |
| Súly | 157 g |
| Anyag | Teljes barkás kecskebőr |
| EN 388 | 2111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Típus B |
| Hegesztési eljárás | WIG |
| Festék | fehér/barna |
| Szabvány | EN 407 |
| Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |