

Garant**Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094101 9
GTIN	4062406128890
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

GARANT – hegesztő kesztyű szín barkás kecskebőrből markáns GARANT designnal. Kiváló minőségű kidolgozású és anatómiailag jól illeszkedik a kimagasló tapintásérzet érdekében a hegesztési folyam során az anód megvezetéséhez és ezzel egyidejűleg a jó védelemhez. A szár a belső oldala lenvászonból készült a kényelmes viselet és az izzadság felszívása érdekében. Ideálisan alkalmas WIG hegesztési eljáráshoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat

Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Felhasználás	többször használatos
Hossz	350 mm
Vastagság	0,8
Hordozóanyag	Kecskebőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Súly	157 g
Anyag	Teljes barkás kecskebőr
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Típus B
Hegesztési eljárás	WIG
Festék	fehér/barna
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű