

ajendals

Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 126A, Kesztyűméret: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	094123 10
GTIN	7340118312255
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 126A. Bélés nélküli hegesztőkesztyű **kiemelkedő tapintásérzettel** (5-ös tapintási érzet EN 420 szerint) és kiválóan illeszkedő formával. Megerősített mutatóujj és Kevlar® szálal megerősített varrások nehéz munkakörnyezetbe. 100 °C-os kontakthőnek ellenáll.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hegesztő kesztyű
Kesztyűméret	10
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Hossz	310 mm

Hordozóanyag	Teljes barkás kecskebőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Tartalom	12
Anyag	Teljes barkás kecskebőr
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Érintkező hő max.	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	B típus
Hegesztési eljárás	WIG
Festék	sárga / fehér
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű