



Valós színű LED-es munkalámpák COLOUR MATCH, Típus: PEN



Rendelési adatok

Rendelés száma	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a **színek tökéletes megjelenítése** és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használathoz méretezve. Az **üveglencse cserélhető** és minden oldószer típussal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is. **MATCHPEN.** Kisméretű, hordozható ceruzalámpa fókuszálás funkcióval a szórt és koncentrált megvilágításhoz 10° és 70° között. Ideális karcolások és csiszolásnyomok felismeréséhez a minőségellenőrzésnél.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 2 × AAA elem.

Műszaki leírás

Fény színe	Színhű
A tartalmazott elemek száma	2
Fényáram	100 lm
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Micro, AAA
Teljes szélesség	16 mm
Világítási idő	2 óra
IP védettségi osztály	IP 54

CRI érték	95
Teljes hossz	150 mm
Súly	60 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	MINI
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3