

**Garant****Nyomáspermetező, Típus: VL1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083512 VL1
GTIN	4062406129934
Árucikk kategória	01A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az **fúvóka** ködszórástól pontszórásig állítható.

GARANT nyomáspermetező látható skálával és stabil talppal. Egyszerűen összerendelhető az azonos színű szórófejes kupaknak és tartálynak köszönhetően. Szórófejes kupak és a folyadéktartály fehér színben.

**Felhasználás:**

Ellenáll a közönséges **lúgos folyadékoknak és alkoholoknak.**

**Műszaki leírás**

Tömítés anyaga	EPDM
Szórófej anyaga	PP
Űrtartalom	1,5 l
Maximális üzemi nyomás	3 bar
Termék fajtája	Szórópalack

