



Nyomáspermetező 2 különböző szórófejjel, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	083515 2
GTIN	2050001652898
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az **fúvóka** ködszórástól pontszórásig állítható.

2 szórófej különböző **hosszúsággal, minden helyzetben permetez**, Viton tömítéssel. Rögzítőkarral tartós permetezéshez.

Felhasználás:

Ellenáll a általános **oldószer tartalmú** folyadékoknak, szénhidrogéneknek (féktisztító), ásványi olajoknak és zsíroknak. **Nem alkalmas agresszív folyadékokhoz**, melyek a Viton tömítést megtámadhatják.

Műszaki leírás

Tömítés anyaga	Viton
Szórófej anyaga	PA
Szórófej anyaga	Sárgaréz
Úrtartalom	2 l
Maximális üzemi nyomás	3 bar

Termék fajtája

Szórópalack

Tartozék

Alkatrész készlet 083515 sz. nyomáspermetezőhöz

083513