

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M25X2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M25X2,5
GTIN	4062406130541
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 28 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	18 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	140 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	22,5 mm
Menetemelkedés	2,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetmélység	75 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	M
Menet Ø	25 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetméret	M25×2,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró