

HOLEX**Munkapad 4 fiókkal és 2 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929570 2000
GTIN	4062406130060
Árucikk kategória	92W

Leírás**Kivitel:**

- 40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.
- Váz - hegesztett acéllemez.
- Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.
- Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkel.
- Központi hengerzár 2 kulccsal.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (középen) mm: 180; 180; 180 méret

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 180

Ajtó magassága (balra) mm: 540

Ajtómagasság (jobbra) mm: 360

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclopokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal, horganyzott polclopok és tárolópolcok.**

Figyelem:

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Műszaki leírás

Magasság	850 mm
----------	--------

Súly	122 kg
Sormunkapad	nem – túl nagy a lap túllógása
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	900 kg
Munkalap mélysége	700 mm
Ajtó magassága (jobbra)	360 mm
Munkapad központilag zárható	igen
Munkalap hossza	2000 mm
Alapszekrény szélessége	1775 mm
Fiók hasznos mélysége	520 mm
Ajtó magassága (balra)	540 mm
Fiókok száma	4
Alapszekrény mélysége	630 mm
Fiók hasznos szélessége	490 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkalap vastagsága	40 mm
Anyagvastagság	1,5 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	100 kg
Lapvastagság	40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	90 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságkiegyenlítés	20 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

914202