

**HOLEX****Munkapad 2 fiókkal és 3 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929550 2000
GTIN	4062406130046
Árucikk kategória	92W

**Leírás****Kivitel:**

- **40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.**
- **Váz - hegesztett acéllemez.**
- **Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.**
- **Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkel.**
- **Központi hengerzár 2 kulccsal.**

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 180

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 180

Ajtó magassága (balra) mm: 360

Ajtó magassága (középen) mm: 540

Ajtómagasság (jobbra) mm: 360

**Opcionális tartozék:**

A hozzávaló polcclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

**Szín:**Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal, horganyzott polcclapok és tárolópolcok.****Figyelem:**

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

**Műszaki leírás**

Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiók hasznos mélysége	520 mm
Ajtó magassága (jobbra)	360 mm
Alapszekrény szélessége	1775 mm
Magasság	850 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	900 kg
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Súly	113 kg
Alapszekrény mélysége	630 mm
Sormunkapad	nem – túl nagy a lap túllógása
Munkapad központilag zárható	igen
Ajtó magassága (balra)	360 mm
Fiókok száma	2
Munkalap mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége	490 mm
Anyagvastagság	1,5 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	100 kg
Lapvastagság	40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	90 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságkiegyenlítés	20 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

914202