

HOLEX**Munkapad 3 fiókkal és 1 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929540 2000
GTIN	4062406130039
Árucikk kategória	92W

Leírás**Kivitel:**

- 40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.
- Váz - hegesztett acéllemez.
- Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.
- Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkel.
- Központi hengerzár 2 kulccsal.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság (balra) mm: 180; 180; 180 méret

Ajtómagasság (jobbra) mm: 540

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal, horganyzott polclapok és tárolópolcok.**

Figyelem:

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Műszaki leírás

Munkapad központilag zárható	igen
Súly	113 kg

Ajtó magassága (jobbra)	540 mm
Magasság	850 mm
Sormunkapad	nem – túl nagy a lap túllógása
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókok száma	3
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	900 kg
Fiók hasznos szélessége	490 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Munkalap mélysége	700 mm
Alapszekrény mélysége	630 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Fiók hasznos mélysége	520 mm
Alapszekrény szélessége	1775 mm
Anyagvastagság	1,5 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	100 kg
Lapvastagság	40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	90 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságkiegyenlítés	20 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

914202

