


**martor****Vágólap, Típus: DINA 1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	842210 DINA1
GTIN	4002632800733
Árucikk kategória	84D

## Leírás

### Kivitel:

Öt különböző méretben, alátétként mindenféle vágásnál.

- **Egy fix mag és két ellenállóképes külső felület alkotja.**
- **Öngyógyító: A külső felület a vágás után ismét azonnal összehúzódik.**

Raszter nyomtatás cm-ben (elülső oldal) és colban (háttoldal). A típus megnevezés a nyomtatás méretére vonatkozik.

## Műszaki leírás

Magasság	3 mm
Szélesség	620 mm
Hossz	870 mm
Nyomat	DIN A1
Termék fajtája	Vágólap