


martor**Vágólap, Típus: DIN A2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	842210 DIN A2
GTIN	4002632800740
Árucikk kategória	84D

Leírás

Kivitel:

Öt különböző méretben, alátétként mindenféle vágásnál.

- **Egy fix mag és két ellenállóképes külső felület alkotja.**
- **Öngyógyító: A külső felület a vágás után ismét azonnal összehúzódik.**

Raszter nyomat cm-ben (elülső oldal) és colban (háttoldal). A típus megnevezés a nyomat méretére vonatkozik.

Műszaki leírás

Magasság	3 mm
Hossz	620 mm
Szélesség	440 mm
Nyomat	DIN A2
Termék fajtája	Vágólap