


martor**Vágólap, Típus: DIN A4**

Rendelési adatok

Rendelés száma	842210 DIN A4
GTIN	4002632800764
Árucikk kategória	84D

Leírás

Kivitel:

Öt különböző méretben, alátétként mindenféle vágásnál.

- **Egy fix mag és két ellenállóképes külső felület alkotja.**
- **Öngyógyító: A külső felület a vágás után ismét azonnal összehúzódik.**

Raszter nyomat cm-ben (elülső oldal) és colban (hátoldal). A típus megnevezés a nyomat méretére vonatkozik.

Műszaki leírás

Hossz	320 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	3 mm
Nyomat	DIN A4
Termék fajtája	Vágólap