

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 882, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094366 7
GTIN	7392626040199
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 882. Szintetikus kesztyű teljes nitrilhab bevonattal és jó fogással. A szoros illeszkedésnek és a jó tapintásérzetnek köszönhetően a kesztyű kitűnően alkalmas finommechanikus felhasználáshoz **nedves és olajos környezetben. Kontakthő 100 °C.**

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	7
Tartalom	12
EN 388:2016	4121X

EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete
Kötéstechnológia	15G
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk