



## Kisméretű hosszmérő pad Precimar, Típus: 0-60



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 424920 0-60   |
| GTIN              | 4059192064624 |
| Árucikk kategória | 43A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kisméretű hosszmérő pad gyors és precíz mérésekhez a gyártás területén. Fokozatmentesen állítható magasságú felfekvő asztal (Ø 60 mm). Az alkalmazott mérőeszközt beépített kuplung védi. Edzett mérőfelületek. Minden 8 mm befogószárral rendelkező kijelző készülékkel szállítható (külön ajánlatkérésre szállítható).

#### Előny reklámszöveg:

A Precimar SM 60 egy egyszerűen kezelhető hosszmérő pad munkadarabokon végzett gyors, pontos külső mérésekhez.

- **Egyszerű felépítésű készülék**
- **A termeléshez közel is használható a robusztus felépítésnek köszönhetően**
- **Gyorsan igazodik az új munkadarabokhoz**
- **Szabadon választható mérőeszköz (pl. digitális mérőóra, mérőtapintó stb.)**
- **Mérőfelületek edzett tapintófelülettel**
- **Az alkalmazott mérőeszközt beépített kuplung védi**
- **A legkülönbözőbb mérőbetétek használhatóak**
- **Jobb- és balkezesek által is kezelhető**
- **Elcsúsztatható mérőcsúcs**

#### Tartalom:

Finomkijelző vagy mérőóra **nélkül**.

#### Opcionális tartozék:

Mérőóra 434314 sz. 25 méret; 434318 sz. 25 méret; 434320 sz. 25 méret; 434324 sz. 25 méret; 434656 sz. 25 méret; 434655 sz. 25 méret; kompakt hossz mérő készülék 434707 sz. 1200 méret; induktív tapintó 434760 sz. 2004M méret

## Műszaki leírás

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Méréstartomány               | 25 mm                         |
| Mérőfelületek párhuzamossága | 1 µm                          |
| Mérőfelület Ø                | 6 mm                          |
| Mérőerő                      | 1 ±0,2 N                      |
| Súly                         | 9 kg                          |
| Méréstechnika                | Analóg                        |
| Termék fajtája               | Finomkijelzős villás idomszer |