

Mahr**Digitális méróra leolvasás 0,0001 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 434656 25 |
| GTIN | 4059192061661 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűrés kijelzéssel. További analóg oszlopdiagram kijelző tűréshatárokkal. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomásából bekövetkező mérési hibákat. **Abszolút funkció:** nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené. **Beállítható faktor** a kijelzőn történő megjelenítéssel. Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Kijelző 280°-ban elforgatható.

Dinamikus mérési funkciók (MAX / MIN): Körfutási- és síkfelület-vizsgálatokhoz, vagy átfordulási pont kereséséhez.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2450 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Átkapcsolható leolvasás | 0,00001 coll |
| Befogószár Ø h6 | 8 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081560 CR2450 |
| Ház vastagsága | 35 mm |
| Mérőerő | 0,65 – 1,15 N |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Ház Ø | 58 mm |
| Kalibrálás | C1 |
| IP védettségi osztály | IP 42 |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0001 mm |
| Méréstartomány | 0 - 25 mm |
| Energiaellátás | Elemes |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,0024 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Számjegy magassága | 11 mm |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Preset funkció | igen |
| Méréstechnika | digitális |
| Termék fajtája | Mérőóra |

Szolgáltatások

023010 100

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /
0,001 Max. méréstartomány 100 mm

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001
Max. méréstartomány 30 mm

023000 30

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2

498940 USB2

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2

498940 R2

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2

498940 D2