

Mahr**Digitális mérőóra leolvasás 0,0001 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűréskijelzéssel. További analóg oszlopdiagram kijelző tűréshatárokkal. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Abszolút funkció: nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené. **Beállítható faktor** a kijelzőn történő megjelenítéssel. Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Kijelző 280°-ban elforgatható.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2450 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Ház vastagsága	35 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0001 mm
Kalibrálás	C1
IP védettségi osztály	IP 42
Befogózár Ø h6	8 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2450
A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Ház Ø	58 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00001 coll
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,0018 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Számjegy magassága	11 mm
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /
0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2450	081560 CR2450
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2