

**Garant****Karcsú hidropasztikus befogó, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307533 6
GTIN	4045197727626
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

**Előny:**

- **Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.**
- **Ideális csillapítási tulajdonságok.**
- **Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent**

**Felhasználás:**

Különösen a szerszám- és formagyártás területén

**Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Szűkítőpersely 302135 – 302165 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	50 mm
-----------	-------

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,4 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó