

**Garant****Karcsú hidropasztikus befogó, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302093 12
GTIN	4045197727619
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

**Felhasználás:**

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.**  
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	82 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	49,5 mm

Ø D <sub>3</sub>	26,6 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40