



## LED-es akkus munkalámpa, Típus: MINI-PRO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

**LED-es akkus munkalámpa** nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel. A **MINI-MAG** változat új generációja, erős spot- és fő lámpa, elől töltöttségi szint kijelzéssel.

**Nagy teljesítményű COB LED technológia** a rendkívül világos, **homogén felületi fény érdekében két fényerő fokozatban.**

Fokozatmentesen fényerő szabályozható.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB töltőkábel.

### Műszaki leírás

Égő	LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	1,2 Ah

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	20 - 200 lm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	2 - 20 óra
Teljes hossz	202 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Teljes szélesség	40 mm
Súly	143 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	MINIMAG PRO
Termék fajtája	Munkalámpa

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor kapacitás 1200 mAh	081431 1200
--	-------------