



## LED-es akkus munkalámpa, Típus: MAG-PRO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

**LED-es akkus munkalámpa** nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel. A **MAG3** változat új generációja különösen nagy fényteljesítménnyel, nagyon erős spot- és fő lámpa, elől töltöttségi szint kijelzéssel.

**Nagy teljesítményű COB LED technológia** a rendkívül világos, **homogén felületi fény érdekében két fényerő fokozatban.**

Fokozatmentesen fényerő szabályozható.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB töltőkábel.

### Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Fényáram	60 - 600 lm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Égő	LED modul
IP védettségi osztály	IP 54
Teljes szélesség	70 mm
Világítási idő	1,5 - 15 óra
Teljes hossz	270 mm
Súly	312 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	MAG-PRO
Termék fajtája	Munkalámpa