

**LED-es felületvilágító lámpa, 230 V, Teljesítményfelvétel: 65W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081267 65
GTIN	5708997356371
Árucikk kategória	08C

**Leírás****Kivitel:**

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.  
Nagy teljesítményű 360°-os munkalámpa földelt csatlakozó aljzattal. A lámpa erős akasztóval mindenhol felakasztható vagy közvetlenül a munkapadra helyezhető.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Alkalmazható:**

Három lábú állvány 081252 sz. 1,35-3 méret.

**Műszaki leírás**

Égő	LED-es lámpa
Energiaellátás	Vezetékes
Fényáram	6000 lm
Teljesítményfelvétel	65 W
Fénykibocsátási szög, beállítható	360 fok

Súly	3500 g
Fény színe	6000 K
IP védettségi osztály	IP 54
Névleges feszültség	220 - 240 V
Teljes hossz	305 mm
Teljes szélesség	199 mm
Teljes magasság	199 mm
Csatlakozó kábel hossza	5 m
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa