

Garant**Kesztyű pár Cut B, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094405 10
GTIN	4062406131227
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Minden alkotóelem, valamint a hordozóanyag és a bevonat is **szilikonmentes** (a Fraunhofer Institut vizsgálta). Ezért kiválóan alkalmas a gépjárműipar vagy fényezőüzemek felhasználási területeire.

Szilikonmentes vágás elleni védőkesztyű nagyon jó illeszkedéssel és könnyű súllyal. A jó kézügyességnek köszönhetően nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való bántáshoz. Speciális szál Spandex-szel **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és ellenállóképes poliuretán bevonattal.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Kesztyűméret	10
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	LABS mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 388	4X42B
Hordozóanyag	Nylon / speciális szál / Spandex
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	180 mm
Festék	szürke / narancssárga
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk