




Nyomaték csavarhúzó teljesen szigetelt, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	659953 4
GTIN	4013288206398
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású többkomponenses keresztmarkolat az optimális erőátvitel érdekében. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez **megfelelő nyomatékra előre be van állítva**. A profilméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A **csavar ekkor már nem húzható meg erősebben**. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint**.

Alkalmazható:

Belső hatszögcsavarok.

Műszaki leírás

Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Beállított nyomaték	500 cNm
Kioldás jelzése	tapintásos
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Sorozat	400 i VDE

Csatlakozó forma	cserélhető penge
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Maximális nyomaték	4 cNm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Visszajelzés	kioldó
Beállított nyomaték	5 Nm
Súly	122 g
Méréstechnika	mechanikus
Teljes hossz L	141 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Pengehossz	93 mm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Gyártó jelölése	400 i Hex
Fixen beállított nyomaték	igen
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó