



UV munkalámpa akkuval, Típus: UV-LIGHT



Rendelési adatok

Rendelés száma	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

UV CURING. LED-es speciális lámpák gyors szilárduláshoz UV-re keményedő alapozók, tömítőmasszák felhasználása és lakkozási munkák végzése, valamint ragasztók esetén. Rugalmas akkus LED-es kézi lámpa kis és közepes méretű felületek UV fényvel történő szilárdításához. Felület szilárdítási Ø 10 cm. Töltőállomás, Li-Ion akku (2,6 Ah).

Funkció:

IP30: Védett Ø > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
IP védetség osztály	IP 30
Világítási idő	1,5 óra
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Teljes hossz	190 mm
Az UV sugárzás hullámhossza	390 nm
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Munkalámpa