



UV munkalámpa akkuval, Típus: NOVA-UV



Rendelési adatok

Rendelés száma	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

UV CURING. LED-es speciális lámpák gyors szilárduláshoz UV-re keményedő alapozók, tömítőmasszák felhasználása és lakkozási munkák végzése, valamint ragasztók esetén. Akkus reflektor nagy felületek UV fényvel történő szárításához. Felület szilárdítási Ø 25 cm. Töltőkészülék, Li-Ion akku (5,4 Ah), beépített Powerbank USB csatlakozóval.

Funkció:

IP30: Védett Ø > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 30
Akkumulátor kapacitás	5,4 Ah
Világítási idő	1,5 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Gyártó jelölése	NOVA-UV
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Teljes hossz	163 mm
Az UV sugárzás hullámhossza	390 - 400 nm
ATEX zóna	Nincs
Termék fajtája	Munkalámpa