

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 8805 Infinity, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094561 7
GTIN	7340118319339
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 8805 Infinity. Anatómiaiailag kialakított vágás elleni védőkesztyű **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** az optimális illeszkedés és jó tapintásérzet érdekében. A kiváló minőségű nitrilhab-vizes bázisú PU bevonat jó fogási képességet biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal. **Max. 100 °C kontakthőhöz. Érintőképernyőhöz alkalmas.** Élelmiszerhez való használathoz engedélyezett. Ezen felül a kesztyű **szilikonmentes** és bőrgyógyászatiilag tesztelt.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	7
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű

Tartalom	6
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Nylon, acélszál, karbon
Bevonat	Nitrilhab/vizes bázisú PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke / sárga
Szabvány	EN 407
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű