

Garant GRIDLINE

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg, 26×20G, Fiók előlap magasság: 250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930634 250
GTIN	4062406131494
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Teherbírás 75 kg.

Alkalmazható:

30×24G szerszámsekrény-ház 930625 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Súly	17 kg

Hasznos magasság	225 mm
Előlapmagasság	250 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos szélesség G-ben	26
Felhasználási terület	Szerszámkocsi
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos mélység	500 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×20G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26	951032 26
Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26	951030 26
Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 26	951020 26
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10