

**TESA****HM tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm, Mérőóra Ø: 2Rmm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	436317 2R
GTIN	7630041110869
Árucikk kategória	45A

## Leírás

**Kivitel:**

Rubingömbös tapintó (nagy kopásállóság nem mágneses, elektromosan nem vezető).

**Alkalmazható:**

**TESA** szögtapintós mérőórához, **M1,4** csatlakozó menet.

**Alkalmazható:**

436225

## Műszaki leírás

Tapintó hossza L	36,53 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Csatlakozó menet	M1,4
Termék fajtája	Mérőtapintó