

HEDI

Hosszabbító vezeték, 3-as csatlakozóval, 250 V, Típus: 15N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081184 15N
GTIN	4003644000517
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44). Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.

3 darab aljzat. **Neoprén gumikábel** fröccsenő víznek ellenálló gumi dugasszal és aljzattal.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Típus	15N
Kábelhossz	15 m
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H07RN-F
Kábel anyaga	Neoprén
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
IP védettségi osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes

Bemenet csatlakozó típus	F
Terméknév attribútum	250 V
Hálózati feszültség	250 V
Termék fajtája	Hosszabbító kábel

Tartozék

Függesztő rendszer CableFix Típus L	081191 L
Függesztő rendszer CableFix Típus XL	081191 XL
Függesztő rendszer CableFix Típus S	081191 S