

uvex**Védősisak uvex pheos E-WR, Szín: WHITE**

Rendelési adatok

Rendelés száma	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Árucikk kategória	04U

Leírás

Kivitel:

Könnyű védősisak sportos megjelenéssel zárt sisakhéjjal (szellőzés nélkül) villamossági területen történő felhasználáshoz **1.000 Voltig, AC**. Az adapter rendszer lehetővé teszi a rostélyokkal, fülvédőkkel és sisaklámpákkal való kombinálást. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM). Hidegnek ellenáll -30 °C -ig.

- **6 pontos hevederpánt**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **PU izzadság felszívó pánt**
- **Lehúzott nyakrész**
- **Forgózár**

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:Véd a folyékony fém cseppektől (MM), -30 °C -ig hidegnek ellenáll.

Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Sisakhéj anyaga: HDPE

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 52 - 61 cm

Súly: 401 g

Műszaki leírás

Homloklámpa rögzítés lehetséges	igen
Súly	401 g
Csatok további alkatrészek felhelyezéséhez	igen
Festék	WHITE
6 pontos textil rögzítés	igen
Max. engedélyezett V	1000 V AC
Hidegállóság	-30-ig °C
Bőségállítás	Forgózár
Méret	52 - 61 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Elektromos szigetelés
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	HDPE
Szabvány	DIN EN 50365
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X2	097756 X2
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1	097753 1
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3	097753 3
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X5	097756 X5
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X4	097756 X4
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X3	097756 X3
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X1	097756 X1