

**PARAT®****X-ABS szerszámkoffer aljrészsel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárral, gurítható****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692540
GTIN	4006793801714
Árucikk kategória	63X

**Leírás****Kivitel:**

Az **X-ABS** extrém ütésálló, törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A felület struktúrája karcálló, **csúszásgátló (gumírozott hatású)** és rendkívül **felületkímélő**. Kettős alumíniumkeretbe **integrál billenő zárral**, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkal és csúszótalppal.

1 aljrész takarólappal, felosztható, magasság 88 mm.

**Belső kialakítás:**

1 szerszámbetét 25 tartófüllet és 1 db 400 mm rekesszel, 1 szerszámbetét 10 tartófüllet, 1 takarólap 15 tartófüllet és 1 db 400 mm rekesszel és 1 irattartó 2 névjegykártya tartóval és 2 tolltartóval.

TSA zárok: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárokat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárok tönkretétele).

**Figyelem:**

A külön koffer ajánlatkérésre más zártípusokkal is kapható.

Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Belső méret hossz: 470 mm

Belső méret szélesség: 210 mm

Belső méret magasság: 360 mm

Térfogat: 35 l

Súly: 6,8 kg

## Műszaki leírás

Belső méret hossz	470 mm
Belső méret magasság	360 mm
Belső méret szélesség	210 mm
Térfogat	35 l
Súly	6,8 kg
Alapanyag	X-ABS
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	30 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

## Tartozék

Utólagos számozás lakat készlet	692755
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770
Hosszlemez aljrészhez	692150
Védőtakaró	692800