

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 36
GTIN	4045197728401
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Gyűrűmagasság $h_2$	19,6 mm
Pofaszélesség $b$	76,2 mm
Kulcs hossza $L$	482 mm
Kulcsnyílás	36 mm
Gyűrű $\varnothing D$	65,5 mm
Pofamagasság $h_1$	16,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs