

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 5 fiókkal, Eluplan munkalappal, sötétszürke gurítható, gránitlappal, Méretek: 1500/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Árucikk kategória	41W

**Leírás****Kivitel:**

**Gurítható mérő munkaállomás gránitlappal, mobil felhasználáshoz. Mérő és ellenőrző lap válogatott természetes gránitból, pontosság 0.** Gyémánttal finomra leppelve ellenőrzéshez. Hibamentes, homogén szerkezet. Behajlás- és csavarodásmentes. Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű. **Rozsdamentes M8 menetes perselyekkel. 50 mm vastag sötét Eluplan munkalap;** 2 mm vastag műanyag bevonat kopás- és ütésálló felülettel. A bevonat antisztatikus, enyhébb savaknak és lúgoknak nagy mértékben ellenáll. A szívós-kemény felület különösen alkalmas érzékeny alkatrészekhez. Élek minden oldalon ABS élfóliával. **Gurítható lábbrész** zártszelvényből 2-2 golyóscsapágyazott, Ø 125 mm fix- és kormányozható kerékkal, nyom nélküli poliuretán futófelülettel. Kormányozható kerék rögzítőfékkel és forgó pánttal. Acéllemez hátfalak és rakodópalcok. 24G ház, 600 mm széles, acéllemezéből, hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiókok előlap magassága mm-ben: 50; 75; 75; 100; 125

**Tartalom:**

Gránitlap, pontosság 0 630 x 400 mm, M8 menetes persely. Kompletten szerelve. Ház fiókokkal.

**Szín:**

Ház 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Gránitlap rögzítési pontok RAL 7016 antracit, fiókház RAL 7035 világosszürke (nem módosítható).

**Figyelem:**

Tartozékokat a katalógusunk 3. Műhelyberendezés kötetében talál.

## Műszaki leírás

Síklapúság	0,007 mm
Fiókház magassága	500 mm
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Sorozat	vario
Munkalap hossza	1500 mm
Gránitlap szélessége	400 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Gránitlap hossza	630 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	208 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Mobil munkapad

