

Garant GRIDLINE

**Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 200mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 931168 200    |
| GTIN              | 4062406132101 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

Teherbírás 200 kg.

**Alkalmazható:**

30×28G szerszámszekrény-ház 931155 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Súly                          | 18 kg  |
| Előlapmagasság                | 200 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24  |

|  |  |
|--|--|
| Egyenkénti fiókkioldás                           | Egykezes   |
| Hasznos magasság                                 | 175 mm   |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása                | 200 kg   |
| Hasznos szélesség G-ben                          | 26   |
| Hasznos mélység G-ben                            | 24   |
| Felhasználási terület                            | Szerszámkocsi  |
| Hasznos mélység                                  | 600 mm   |
| Hasznos szélesség                                | 650 mm   |
| egyenkénti fiókkioldással                        | igen   |
| Anyagvastagság                                   | 1,2 mm   |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)              | 100 %  |
| Szín kiválasztása                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×24G   |
| Termék fajtája                                   | Fiók   |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26 | 951032 26 |
| Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10                                      | 951025 10 |
| Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26              | 951030 26 |
| Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 26             | 951020 26 |