

**HOLEX****Kesztyű pár Cut D, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094612 9
GTIN	4062406132361
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Vágás elleni védőkesztyű D vágásvédelmi fokozattal és **18-as fonalsűrűségű kötéstecnológiával** pontos tevékenységekhez magas vágás veszéllyel.

**Kivitel reklámszöveg:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

**18-as fonalsűrűségű kötéstecnológia** precíz tevékenységekhez, közepes vágásveszéllyel.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Figyelem reklámszöveg:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Hordozóanyag	DYTEC
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű