

HOLEX**Kesztyű pár Cut F / A6, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094614 10
GTIN	4062406132545
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Vágás elleni védőkesztyű EN-ISO szerinti legmagasabb F vágásvédelmi fokozattal (ANSI A6-nak felel meg) és 13-as fonalsűrűségű kötéstechológiával nehéz tevékenységekhez extrém vágás veszéllyel.

Kivitel reklámszöveg:

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

F vágásvédelmi fokozat (ANSI A6-nak felel meg) nehéz tevékenységekhez, extrém vágásveszéllyel.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyűméret	10
Kötéstechnológia	13G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Hordozóanyag	DYTEC
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	F
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű