

HOLEX**Kesztyű pár Cut E, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094613 7 |
| GTIN | 4062406132415 |
| Árucikk kategória | 02H |

Leírás**Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Vágás elleni védőkesztyű E vágásvédelmi fokozattal és 15-ös fonalsűrűségű kötésteknológiával váltakozó tevékenységekhez extrém vágásveszéllyel.

Kivitel reklámszöveg:

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

15-ös fonalsűrűségű kötésteknológia váltakozó tevékenységekhez, extrém vágásveszéllyel.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű |
| Kesztyűméret | 7 |
| Kötéstechnológia | 15G |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4443E |
| Hordozóanyag | DYTEC |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Festék | fekete / szürke |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | E |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |