

**HOLEX****Kesztyű pár Cut C, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094611 9
GTIN	4062406132309
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut C. Vágás elleni védőkesztyű C vágásvédelmi fokozattal és **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** pontos tevékenységekhez magas vágás veszéllyel.

**Kivitel reklámszöveg:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

**18-as fonalsűrűségű kötéstechológia** precíz tevékenységekhez, közepes vágásveszéllyel.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Figyelem reklámszöveg:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	9
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342C
Hordozóanyag	DYTEC
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű