

**HOLEX****Kesztyű pár Cut E, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094613 8
GTIN	4062406132422
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Vágás elleni védőkesztyű E vágásvédelmi fokozattal és 15-ös fonalsűrűségű kötéstehnológiával váltakozó tevékenységekhez extrém vágás veszéllyel.

**Kivitel reklámszöveg:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

15-ös fonalsűrűségű kötéstehnológia váltakozó tevékenységekhez, extrém vágásveszéllyel.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Figyelem reklámszöveg:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyűméret	8
Kötéstechnológia	15G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Hordozóanyag	DYTEC
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete / szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	E
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű