

**HOLEX****Kesztyű pár Cut F / A8, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094615 8
GTIN	4062406132576
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Vágás elleni védőkesztyű EN-ISO szerinti legmagasabb F vágásvédelmi fokozattal (ANSI A8-nak felel meg) nehéz tevékenységekhez extrém vágás veszéllyel.

**Kivitel reklámszöveg:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

F vágásvédelmi fokozat (ANSI A8-nak felel meg) nehéz tevékenységekhez, extrém vágásveszéllyel.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Figyelem reklámszöveg:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kötéstechnológia	10G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Hordozóanyag	DYTEC
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	fekete / szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	F
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű