

HOLEX**Kesztyű pár Cut F / A6, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094614 7 |
| GTIN | 4062406132514 |
| Árucikk kategória | 02H |

Leírás**Kivitel:**

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Vágás elleni védőkesztyű EN-ISO szerinti legmagasabb F vágásvédelmi fokozattal (ANSI A6-nak felel meg) és 13-as fonalsűrűségű kötéstechológiával nehéz tevékenységekhez extrém vágás veszéllyel.

Kivitel reklámszöveg:

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

F vágásvédelmi fokozat (ANSI A6-nak felel meg) nehéz tevékenységekhez, extrém vágásveszéllyel.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kesztyűméret | 7 |
| Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kötéstechnológia | 13G |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4543F |
| Hordozóanyag | DYTEC |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Festék | fekete / szürke |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | F |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |