

**HOLEX****Kesztyű pár Eco Cut F, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094608 10
GTIN	4062406132989
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyű napi használathoz. Ellenállóképes PU bevonattal. HOLEX Eco Cut F. **F vágásvédelmi fokozat extrém vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.**

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12

Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
Szárítás	szárítás levegőn
EN 388	4X42F
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	szürke
Hossz	255 mm
Felhasználás	többször használatos
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Vágásvédelmi kategória	F
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű