

HOLEX**keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm, HM,
Típus: AS1625****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5075 AS1625
GTIN	4045197730671
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Szár Ø 6 mm.

Mint az 540750 sz. **Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalma:

10 turbómaró / kiszерelés.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszерelés készletben: 1 készlet = 1 kiszерelés.

Műszaki leírás

Szár Ø	6 mm
Alak leírása	hengeres, homlokfogazással
Fej Ø	16 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes

Teljes hossz	70 mm
Alak	AS1625
Fejhossz L ₁	25 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Tartozék

Turbómaróz7 – közepes, keresztfogazással Típus AS1625	540750 AS1625
---	---------------